

**Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány Ø: 350mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380777 350
GTIN	2050001949264
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű mágneses rendszer **neodímium** mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. **Fokozatmentesen állítható** mágneses erő.

Felhasználás:

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.

Kisméretű és vékony, ill. nagyméretű munkadarabok befogásához.

Figyelem:

„J” központosító furat létrehozása lehetséges.

Műszaki leírás

Magasságtűrés	0 / – 1 mm
Központosítási mélység	5 mm
Furatkör Ø	334 mm
Magasság	62 mm
Menet Ø	4×M8

Központosító Ø	300 mm
Súly	43 kg
Tokmány Ø	350 mm
Lehetséges központosító furat J	25×20 mm
Névleges tapadóerő	150 N/cm ²
Párhuzamos pólusosztás	12+3 mm
Mágneses mező magassága	10 mm
Póluslap kopóréteg vastagság	6 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány