

**Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány Ø: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380776 100
GTIN	2050001943620
Árucikk kategória	33S

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű mágneses rendszer **neodímium** mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. Fokozatmentesen állítható mágneses erő.

**Felhasználás:**

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.

Kisméretű és vékony, ill. közepes méretű munkadarabok befogásához.

**Figyelem:**

„J” központosító furat létrehozása lehetséges.

**Műszaki leírás**

Párhuzamos pólusosztás	1,9 mm
Magasságtűrés	0 / – 1 mm
Furatkör Ø	85 mm
Magasság	50 mm
Központosítási mélység	4 mm

Névleges tapadóerő	70 N/cm <sup>2</sup>
Mágneses mező magassága	8 mm
Központosító Ø	60 mm
Tokmány Ø	100 mm
Súly	3 kg
Lehetséges központosító furat J	20×14 mm
Menet Ø	4×M8
Póluslap kopóréteg vastagság	5 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány