

**Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány Ø: 130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380776 130
GTIN	2050001943637
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű mágneses rendszer **neodímium** mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. Fokozatmentesen állítható mágneses erő.

Felhasználás:

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.

Kisméretű és vékony, ill. közepes méretű munkadarabok befogásához.

Figyelem:

„J” központosító furat létrehozása lehetséges.

Műszaki leírás

Központosítási mélység	4 mm
Mágneses mező magassága	8 mm
Magasságtűrés	0 / – 1 mm
Párhuzamos pólusosztás	1,9 mm
Központosító Ø	90 mm

Súly	5 kg
Furatkör Ø	115 mm
Magasság	50 mm
Tokmány Ø	130 mm
Menet Ø	4×M8
Póluslap kopóréteg vastagság	5 mm
Névleges tapadóerő	100 N/cm ²
Lehetséges központosító furat J	20×14 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány