

**Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány Ø: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380776 300
GTIN	2050001943675
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű mágneses rendszer **neodímium** mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. Fokozatmentesen állítható mágneses erő.

Felhasználás:

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.

Kisméretű és vékony, ill. közepes méretű munkadarabok befogásához.

Figyelem:

„J” központosító furat létrehozása lehetséges.

Műszaki leírás

Mágneses mező magassága	8 mm
Súly	31 kg
Tokmány Ø	300 mm
Magasságtűrés	0 / – 1 mm
Központosítási mélység	4 mm

Magasság	62 mm
Menet Ø	4×M8
Furatkör Ø	227 mm
Lehetséges központosító furat J	300×5 mm
Párhuzamos pólusosztás	1,9 mm
Póluslap kopóréteg vastagság	5 mm
Központosító Ø	250 mm
Névleges tapadóerő	100 N/cm ²
Termék fajtája	Mágneses befogótkmány