



Önszintező keresztvonal lézer GLL, Típus: 3-80C



Rendelési adatok

Rendelés száma	468490 3-80C
GTIN	3165140888301
Árucikk kategória	46T

Leírás

Kivitel:

Kompakt keresztvonal lézer önszintező lézervonalakkal. Vonalak gyors, horizontális és vertikális beállítása. A robusztus forma puha betétekkel véd az ütések ellen. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll. Két további függőleges függővonal pont.

Egy vízszintes és 2 függőleges 360°-os vonal számos új felhasználást tesz lehetővé egyidejű jelöléshez, beállításhoz és szintezéshez beltérben. Nagy, akár 120 m munkatartomány az LR 7 Professional vevőegység (tartozék) segítségével. Nagy, akár 120 m munkatartomány az LR7 Professional vevőegység (tartozék) segítségével. Bluetooth kapcsolat a távvezérelt használathoz a precíz munkavégzés érdekében a készülék megérintése nélkül. A **CAL Guard** felügyeli a lézert és jelzi a negatív befolyásokat és a kalibrálási igényt. Alternatív áramellátás 4x AA elemmel. Magasságállítós reteszeléssel a BM1 univerzális tartóval történő biztonságos és precíz beigazításához.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Akku gyorstöltő készülékkel, BM1 univerzális tartó, lézer céltábla, védőtok, szállítóköffer.

Műszaki leírás

IP védettség osztály	IP 54
----------------------	-------

Hatótávolság	30 m
Hibahatár	±0,2 mm/m
Szintezési tartomány	±4 fok
Hatótávolság vevővel	120 m
Hossz	162 mm
Állványmenet	1/4 coll
Állványmenet	5/8 coll
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Magasság	148 mm
Súly	900 g
Lézerosztály	2
Szélesség	84 mm
Csomagolás	Szállítókosár
Lézer színe	piros
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Keresztvonal lézer