

STABILA **Digitális lejtésmérő készülék TECH, Típus: 500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	467563 500
GTIN	4005069191252
Árucikk kategória	46M

**Leírás****Kivitel:**

Kompakt és robusztus ház, eloxált alumínium mérőfelület. Változatos rögzítési lehetőségek T-horonyban, V-horonyban és ritkaföldfém mágnesrendszerrel. A megvilágított digitális kijelző fordított helyzetben megfordul.

Az integrált figyelmeztetés funkció megakadályozza a hibás méréseket. Billentyűzár, érték kimerevítés és referencia funkció.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Védőtok. 2x elem 081561 sz. LR6 méret.

**Műszaki leírás**

Kijelzett érték ugrások	0,01 fok
Szélesség	32 mm
Magasság	70 mm
Méréstartomány	360 (4×90°) fok
Hossz	175 mm
Síktűrés	0,07 mm

Elektronikai modul hibahatár	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) fok
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	H2
Termék fajtája	Dőlésmérő készülék

### Szolgáltatások

KalibrálásTengelyvízmérték / elektronikus dőlésmérő készülék Pontosság 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------

### Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------