

**Garant****Esztergakés fix 1,5° dőlésszöggel, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 8/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271995 8/11
GTIN	4045197954589
Árucikk kategória	21W

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	136,4 mm
Lapkacsavar menetlapkához	279810 4
Szárméret	8 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	8 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	17,5 mm
Dőlésszög	1,5 fok
Lapkaméret	11 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Szorítócsavar Típus 4	279810 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500

