

Garant**Esztergakés fix 1,5° dőlésszöggel, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 25/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271995 25/11
GTIN	4045197954732
Árucikk kategória	21W

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	25 mm
Teljes hossz L	152 mm
Lapkacsavar menetlapkához	279810 4
Szárméret	25 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Dőlésszög	1,5 fok
Lapkaméret	11 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Szorítócsavar Típus 4	279810 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500

