

Garant**Esztergakés fix 1,5° dőlésszöggel, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271995 16/11
GTIN	4045197954718
Árucikk kategória	21W

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	20 mm
Szárméret	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Működő szélesség L ₄	16 mm
Lapkacsavar menetlapkához	279810 4
Dőlésszög	1,5 fok
Lapkaméret	11 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Szorítócsavar Típus 4	279810 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500

