

Garant**Esztergakés fix 1,5° dőlésszöggel, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271995 20/11
GTIN	4045197954725
Árucikk kategória	21W

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	20 mm
Szárméret	20 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Teljes hossz L	130 mm
Lapkacsavar menetlapkához	279810 4
Dőlésszög	1,5 fok
Lapkaméret	11 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Szorítócsavar Típus 4	279810 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500

