

**Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860100 400
GTIN	4008158014531
Árucikk kategória	82C

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélszó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

Szabvány:**DIN 5117****Műszaki leírás**

Kinyúlás	175 mm
Befogási tartomány	400 mm
Csúszósín keresztmetszet	32×10 mm
Termék fajtája	Szorító

