



Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 600mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860000 600
GTIN	4008158011479
Árucikk kategória	83J

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.

Mozgó szorítókar **visszacúszás elleni biztosítással**, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. **Védősapka nélkül.** Akár 7000 N szorítóerő.

Szabvány:

DIN 5117

Alkatrész:

Védősapka 860115 sz.

Műszaki leírás

Kinyúlás	120 mm
Befogási tartomány	600 mm
Csúszósín keresztmetszet	35×11 mm

Termék fajtája	Szorító
----------------	---------

Tartozék

Komplett alsórész csavaros pillanatszorítóhoz Típus 500	860060 500
Nyomólap készlet8 darabos Nyomólap Ø 37 mm	860115 37
Vario szorító rátét pár	862950