

Raklaptartó alappolc, Mélység 1100 mm, Magasság: 2500 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	991201 2500
GTIN	4058255039098
Árucikk kategória	960

Leírás

MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

Kivitel:

Az **alappolc** 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 nagy padlórögztítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral.
A **polcbővítés** 1 profilkeretet tartalmaz 4 nagy padlórögztítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral.
Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.

Kereszttartó LNS típus, 100×50×1,5.

Alappolc felépítmény-mérete: 2872 mm.

Leírás:

Felépítmény méret:

A polc teljes hossza:

S610-M18 és S625-A18 oszlopkerethez:

Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18 esetén)

Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

- **Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.**

A keresztartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a **külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen**. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.

Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Alappolc felépítmény mérete, szélesség: 2872 mm

Polc szélessége: 2700 mm

Polc terhelhetősége: 1840 kg

Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 2 keresztartó párral): 12040 kg

Keretprofil: S610-M18

Műszaki leírás

Alappolc felépítmény mérete, szélesség	2872 mm
Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 2 keresztartó párral)	12040 kg
Mélység	1100 mm
Polcállványok száma	2
Polc terhelhetősége	1840 kg
Raklaphelyek száma mezőnként	9
Polc szélessége	2700 mm
Magasság	2500 mm
Polc felépítése	Alappolc
Keresztartó típus	LNS 100×50×1,5
Szerelés összeillesztéssel	igen
Polc hozzáférés	Kétoldalas
Keretprofil	S610-M18
Szerelés szükséges	igen
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	1840 kg
Raklapok tárolása, teherbírással	613 kg
Magasságállítás osztása	50 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm

Termék fajtája

Raklaptartó polc

Tartozék

Biztosító csap keresztartókhöz

991331

Padlórögzítő a raklaptartó polc keretéhez

991470

Keresztartó pár LNS 100×50 Keresztartó hossza 2700 mm

991337 2700

Alátétlemezek a raklaptartó polc keretéhez 3 darabos készlet

991480