

## Raklaptartó polcbővítés, Mélység 1100 mm, Magasság: 3500 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	991206 3500
GTIN	4058255039173
Árucikk kategória	960

### Leírás

#### MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

#### Kivitel:

Az **alappolc** 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. A **polcbővítés** 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.

**Kereszttartó** LNS típus, 100×50×1,5.

Polcbővítés felépítmény-mérete 2786 mm

#### Leírás:

#### Felépítmény méret:

#### A polc teljes hossza:

S610-M18 és S625-A18 oszlopkerethez:

Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18 esetén)

Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

#### Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

#### Figyelem:

- **Egyetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

- **Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.**

A kereszttartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a **külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen**. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.

Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség: 2786 mm

Polc szélessége: 2700 mm

Polc terhelhetősége: 1840 kg

Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 2 kereszttartó párral): 9495 kg

Keretprofil: S610-M18

## Műszaki leírás

Polc terhelhetősége	1840 kg
Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 2 kereszttartó párral)	9495 kg
Szerelés összeillesztéssel	igen
Magasság	3500 mm
Polc felépítése	Polcbővítés
Polc hozzáférés	Kétoldalas
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	2786 mm
Mélység	1100 mm
Keretprofil	S610-M18
Raklaphelyek száma mezőnként	9
Polc szélessége	2700 mm
Szerelés szükséges	igen
Kereszttartó típus	LNS 100×50×1,5
Polcállványok száma	1
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	1840 kg
Raklapok tárolása, teherbírással	613 kg
Magasságállítás osztása	50 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm

Termék fajtája

Raklaptartó polc

**Tartozék**

Padlórögzítő a raklaptartó polc keretéhez	991470
Kereszttartó pár LNS 100×50 Kereszttartó hossza 2700 mm	991337 2700
Biztosító csap kereszttartókhöz	991331
Alátétlemezek a raklaptartó polc keretéhez 3 darabos készlet	991480