

Raklaptartó alappolc, Mélység 1100 mm, Magasság: 2500 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	991221 2500
GTIN	4058255039333
Árucikk kategória	960

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Az **alappolc** 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. A **polcbővítés** 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.

Kereszttartó EGN típus, 120×50×1,5.

Alappolc felépítmény-mérete: 2872 mm.

Leírás:**Felépítmény méret:****A polc teljes hossza:**

S610-M18 és S625-A18 oszlopkerethez:

Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18 esetén)

Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

- **Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.**

A kereszttartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a **külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen**. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.

Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Alappolc felépítmény mérete, szélesség: 2872 mm

Polc szélessége: 2700 mm

Polc terhelhetősége: 3250 kg

Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 2 kereszttartó párral): 12040 kg

Keretprofil: S610-M18

Műszaki leírás

Szerelés összeillesztéssel	igen
Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 2 kereszttartó párral)	12040 kg
Polc hozzáférés	Kétoldalas
Polc szélessége	2700 mm
Polc felépítése	Alappolc
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	2872 mm
Polcállványok száma	2
Szerelés szükséges	igen
Keretprofil	S610-M18
Kereszttartó típus	EGN 120×50×1,5
Raklaphelyek száma mezőnként	9
Magasság	2500 mm
Polc terhelhetősége	3250 kg
Mélység	1100 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	3250 kg
Raklapok tárolása, teherbírással	1083 kg
Magasságállítás osztása	50 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm

Termék fajtája

Raklaptartó polc

Tartozék

Biztosító csap keresztartókhöz

991331

Padlórögzítő a raklaptartó polc keretéhez

991470

Alátétlemezek a raklaptartó polc keretéhez 3 darabos készlet

991480