

Raklaptartó alappolc, Mélység 1100 mm, Magasság: 4500 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	991221 4500
GTIN	4058255039371
Árucikk kategória	960

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Az **alappolc** 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. A **polcbővítés** 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.

Keresztartó EGN típus, 120×50×1,5.

Alappolc felépítmény-mérete: 2872 mm.

Leírás:**Felépítmény méret:****A polc teljes hossza:**

S610-M18 és S625-A18 oszlopkerethez:

Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18 esetén)

Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

- **Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.**

A kereszttartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a **külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen**. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.

Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Alappolc felépítmény mérete, szélesség: 2872 mm

Polc szélessége: 2700 mm

Polc terhelhetősége: 3250 kg

Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 3 kereszttartó párral): 9180 kg

Keretprofil: S610-M18

Műszaki leírás

Polcállványok száma	2
Kereszttartó típus	EGN 120×50×1,5
Polc felépítése	Alappolc
Polc terhelhetősége	3250 kg
Raklaphelyek száma mezőnként	12
Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 3 kereszttartó párral)	9180 kg
Szerelés szükséges	igen
Polc hozzáférés	Kétoldalas
Keretprofil	S610-M18
Mélység	1100 mm
Szerelés összeillesztéssel	igen
Magasság	4500 mm
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	2872 mm
Polc szélessége	2700 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	3250 kg
Raklapok tárolása, teherbírással	1083 kg
Magasságállítás osztása	50 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm

Termék fajtája

Raklaptartó polc

Tartozék

Padlórögzítő a raklaptartó polc keretéhez

991470

Alátétlemezek a raklaptartó polc keretéhez 3 darabos készlet

991480

Biztosító csap keresztartókhöz

991331