

**Raklaptartó polcbővítés, Mélység 1100 mm, Magasság: 4500 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	991216 4500
GTIN	4058255039319
Árucikk kategória	960

**Leírás****MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Az **alappolc** 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. A **polcbővítés** 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.

**Keresztartó** LNS típus, 110×50×1,5.

Polcbővítés felépítmény-mérete 2786 mm

**Leírás:****Felépítmény méret:****A polc teljes hossza:**

S610-M18 és S625-A18 oszlopkerethez:

Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18 esetén)

Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

**Szín:**

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

- **Egyetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

- **Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.**

A keresztartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a **külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen**. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.

Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség: 2786 mm

Polc szélessége: 2700 mm

Polc terhelhetősége: 2580 kg

Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 3 keresztartó párral): 9180 kg

Keretprofil: S610-M18

## Műszaki leírás

Mélység	1100 mm
Polc hozzáférés	Kétoldalas
Polc felépítése	Polcbővítés
Magasság	4500 mm
Raklaphelyek száma mezőnként	12
Polc szélessége	2700 mm
Polc terhelhetősége	2580 kg
Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 3 keresztartó párral)	9180 kg
Szerelés összeillesztéssel	igen
Keretprofil	S610-M18
Szerelés szükséges	igen
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	2786 mm
Polcállványok száma	1
Keresztartó típus	LNS 100×50×1,5
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	2580 kg
Raklapok tárolása, teherbírással	860 kg
Magasságállítás osztása	50 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm

Termék fajtája

Raklaptartó polc

---

**Tartozék**

Padlórögzítő a raklaptartó polc keretéhez

991470

Alátétlemezek a raklaptartó polc keretéhez 3 darabos készlet

991480

Biztosító csap keresztartókhöz

991331