

Raklaptartó polcbővítés, Mélység 1100 mm, Magasság: 5000 mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 991226 5000 |
| GTIN | 4058255039449 |
| Árucikk kategória | 960 |

Leírás

Kivitel:

Az **alappolc** 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. A **polcbővítés** 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.

Keresztartó EGN típus, 120×50×1,5.

Polcbővítés felépítmény-mérete 2786 mm

Leírás:

Felépítmény méret:

A polc teljes hossza:

S610-M18 és S625-A18 oszlopkerethez:

Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18 esetén)

Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**
- **Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.**

A keresztartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a **külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen**. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.

Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség: 2810 mm

Polc szélessége: 2700 mm

Polc terhelhetősége: 3250 kg

Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 3 keresztartó párral): 11810 kg

Keretprofil: S625-A18

Műszaki leírás

| | |
|---|-------------------|
| Szerelés összeillesztéssel | igen |
| Polc terhelhetősége | 3250 kg |
| Keresztartó típus | EGN 120×50×1,5 |
| Polc felépítése | Polcbővítés |
| Polcállványok száma | 1 |
| Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 3 keresztartó párral) | 11810 kg |
| Mélység | 1100 mm |
| Szerelés szükséges | igen |
| Keretprofil | S625-A18 |
| Rakodási szintek száma | 4 |
| Polc hozzáférés | Kétoldalas |
| Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 2810 mm |
| Polc szélessége | 2700 mm |
| Raklaphelyek száma mezőnként | 12 |
| Magasság | 5000 mm |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 3250 kg |
| Raklapok tárolása, teherbírással | 1083 kg |
| Magasságállítás osztása | 50 mm |
| Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc |
| Szín kiválasztása | RAL 5010, 2004 |
| Terméknév attribútum | Mélység 1100 mm |

Termék fajtája

Raklaptartó polc