

**Szerszámefogó alaptartó Form B6 radiális, balos, hosszú, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319080 30
GTIN	4045197955029
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
h ₅	38 mm
b ₁	100 mm
h ₂	29 mm
l ₁	22 mm

h_6	28 mm
Szár $\varnothing d_1$	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
l_2	40 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó

Tartozék

Szerelőkulcs gömbfúvókához Méret 10	319003 10
-------------------------------------	-----------