

**VDI többszörös befogó, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319185 40
GTIN	4045197955050
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Műszaki leírás

l_1	72 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Szár Ø d ₁	40 mm
h_1	25 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm

Szárszélesség b_3	20,5 mm
b_1	90 mm
Termék fajtája	VDI többszörös befogó