

**VDI többszörös befogó, fordított, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319190 30
GTIN	4045197955074
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Szabvány:**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Műszaki leírás**

Szárszélesség b ₃	17 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Szár Ø d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
b ₁	76 mm
h ₂	29 mm
h ₅	28 mm

h_1	20 mm
b_2	35 mm
l_1	60 mm
Termék fajtája	VDI többszörös befogó