

**VDI többszörös befogó, fordított, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319190 40
GTIN	4045197955081
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**Szabvány:****DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Műszaki leírás**

$h_1$	25 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	34 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
Szárszélesség $b_3$	20,5 mm
$h_5$	32,5 mm
Szár Ø $d_1$	40 mm

$b_1$	90 mm
$l_1$	72 mm
$b_2$	42,5 mm
Termék fajtája	VDI többszörös befogó