

**VDI többszörös befogó, fordított, Szár Ø d1: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319190 50
GTIN	4045197955098
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Szabvány:**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Műszaki leírás**

Szárszélesség b ₃	25,5 mm
Szár Ø d ₁	50 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	35 mm
h ₂	41 mm

b_1	105 mm
h_1	32 mm
l_1	85 mm
Termék fajtája	VDI többszörös befogó