

**Garant****Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860050 400
GTIN	4045197559661
Árucikk kategória	81D

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.

Mozgó szorítókar **visszacúszás elleni biztosítással**, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől.

A mozgatható nyomólemezt az **integrált orsórögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását** vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene felületű és ütésálló polipropilén magos **erős nyélnek** köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

**Szabvány:****DIN 5117****Alkatrész:**

Védősapka 860051 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	400 mm
--------------------	--------

Csúszósín keresztmetszet	32×10 mm
Kinyúlás	175 mm
Termék fajtája	Szorító

---

## Tartozék

Nyomólap készlet 12 darabos Típus 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------