

FLUKE.

Feszültségvizsgáló, Típus: T6-600**Rendelési adatok**

Rendelés száma	473215 T6-600
GTIN	095969854108
Árucikk kategória	47H

Leírás**Kivitel:**

Nyitott lakatfogó **feszültség**, áram és frekvencia **érintés nélküli méréséhez**, anélkül, hogy a mérővezetékeknek érintkezniük kellene feszültséget vezető pontokkal. A vizsgáló csúcsok cserélhetőek. 120 mm² vezeték keresztmetszetek méréséhez. Jól leolvasható kijelző háttérvilágítással.

Felhasználás:

Professzionális feszültség- és polaritás ellenőrzéshez, valamint áramméréshez. Az elektrotechnika, ipar, karbantartás és javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas.

Szabvány:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR6 méret, csatlakoztatott mérővezetékek levehető 4 mm mérőcsúcs védősapkákkal.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
-------------------------------------	------------

Mérési eljárás	TRUE RMS
A tartalmazott elemek száma	2
Túlfeszültségi osztály	CAT III 600 V
Kalibrálás	I4
Váltóáram AC	0,1 – 200 A
Ellenállás	1 Ω – 2 k Ω
Értékrögzítő gomb	igen
AC kijelzési tartomány	1 - 600 V
DC kijelzési tartomány	1 - 600 V
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Multiméter

Szolgáltatások

KalibrálásLakatfogó Típus D	027050 D
-----------------------------	----------

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------