

**Lapos derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 100X70mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451050 100X70
GTIN	4067263117872
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Edzett alumínium derékszög. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála. Nem mágnesezhető.

Műszaki leírás

Szárhossz	100×70 mm
Rövid szár hossza	70 mm
Hosszú szár hossza	100 mm
Szárkeresztmetszet	100×70 mm
Derékszögűség	0,015 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	Gyári szabvány
Pontosság	1

Alapanyag	Alumínium
Minden alkatrész	Edzett
Vizsgáló felületek	mart
Termék fajtája	Lapos derékszög

Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100
DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750