

**HOLEX****Lapos derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 75X50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451050 75X50
GTIN	4067263117865
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Edzett alumínium derékszög. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála. Nem mágnesezhető.

**Műszaki leírás**

Szárkeresztmetszet	15×4 mm
Hosszú szár hossza	75 mm
Szárhossz	75×50 mm
Derékszögűség	0,014 mm
Rövid szár hossza	50 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	Gyári szabvány
Pontosság	1

Alapanyag	Alumínium
Minden alkatrész	Edzett
Vizsgáló felületek	mart
Termék fajtája	Lapos derékszög

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100