

**HOLEX****Talpas derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 200X130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451060 200X130
GTIN	4067263125969
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Edzett alumínium derékszög. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála. Nem mágnesezhető.

**Műszaki leírás**

Derékszögűség	0,02 mm
Hosszú szár hossza	200 mm
Szárhossz	200×130 mm
Rövid szár hossza	130 mm
Szárkeresztmetszet	30×7 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	Gyári szabvány
Pontosság	1

Alapanyag	Alumínium
Minden alkatrész	Edzett
Vizsgáló felületek	mart
Termék fajtája	Talpas derékszög

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300