

HOLEX**Talpas derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 300X200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451060 300X200
GTIN	4067263125983
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Edzett alumínium derékszög. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála. Nem mágnesezhető.

Műszaki leírás

Rövid szár hossza	200 mm
Hosszú szár hossza	300 mm
Szárkeresztmetszet	40x8 mm
Derékszögűség	0,025 mm
Szárhossz	300x200 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	Gyári szabvány
Pontosság	1

Alapanyag	Alumínium
Minden alkatrész	Edzett
Vizsgáló felületek	mart
Termék fajtája	Talpas derékszög

Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300
DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750