

**HOLEX****Lapos derékszög eloxált alumíniumból pontosság 1, Szárhossz: 500X330mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451050 500X330
GTIN	4067263125921
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Edzett alumínium derékszög. Karcálló, fekete eloxált, csillogásmentes felület. Finoman megmunkált vizsgálófelületek. Tisztán leolvasható, lézergravírozott skála. Nem mágnesezhető.

**Műszaki leírás**

Hosszú szár hossza	500 mm
Derékszögűség	0,035 mm
Rövid szár hossza	330 mm
Szárkeresztmetszet	50×10 mm
Szárhossz	500×330 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	Gyári szabvány
Pontosság	1

Alapanyag	Alumínium
Minden alkatrész	Edzett
Vizsgáló felületek	mart
Termék fajtája	Lapos derékszög

### Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025000 750
DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750