

HOLEX**Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 65mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116320 65
GTIN	4045197955753
Árucikk kategória	12C

Leírás**Kivitel:**

Speciális felületkezelés, ennek következtében csökkent forgácslerakódási hajlam és **javított forgácselvezetés.**

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	h8
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	432 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	147,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,4 mm/ford,
Névleges Ø D _c	65 mm
Morse-kúp MK méret	5
Szabvány	DIN 345
Forgácshorony hossza L _c	245 mm
Csúcscsőszög	118 fok
Szár	Morse kúp

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Spirálszög	20-30 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		