

HOLEX®
Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 12 darabos, Típus: 6

Rendelési adatok

Rendelés száma	637667 6
GTIN	4045197955937
Árucikk kategória	62A

Leírás
Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Csavarokhoz / anyákhoz gs_profil_6kant-einsatz M6 – M16.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

2 toldószár: 1–1db 641020 sz. 130; 255 méret

Tárolás: Acéllemez doboz

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 642220 sz. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret

1 kerepes hajtószár: 640220 sz.

Hossz: 324 mm

Szélesség: 153 mm

Magasság: 51 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10 – 24 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-24 mm

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Tartalom (db)	12
Profil	6-szög dugókulcs
Csomagolás	Acéllemez doboz
Hossz	324 mm
Szélesség	153 mm
Magasság	51 mm