

HOLEX®
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 42 darabos, Típus: 6

Rendelési adatok

Rendelés száma	630328 6
GTIN	4045197955951
Árucikk kategória	62A

Leírás
Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Csavarokhoz / anyákhoz gs_profil_6kant-einsatz M2–M8 és belső hatlapú csavarokhoz gs_profil_6kant M4–M10. Kereszthornyú csavarokhoz gs_profil_phillips gs_profil_pozidriv M2–M6, hornyos csavarokhoz gs_profil_schlitz M2–M4 és belső Torx® csavarokhoz gs_profil_torx M2,5–M8.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Bitek Phillips-hez, C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret

Keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a 633029 sz.

Dugókulcs fejek, 6-szög: 13 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret

Csatlakozó szár E 6,3: 1 db hasonló mint a 675020 sz. 6,3K méret 1/4 col C 6,3 bitekhez

Nyeles hajtószár: 1 db hasonló mint a 632829 sz.

Lapos bit C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675250 sz. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2 méret

Tárolás: Acéllemez doboz

Toldószár: 1 db mint a 650005 sz. 2 méret gs_profil_6kant-kupplung E6,3 1/4 col – ■ 1/4 col

Bitek Torx® C 6,3: 7 db hasonló, mint a 675340 sz. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Pozidriv bit C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675320 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret

Kardáncsukló: 1 db 633520 sz.

átalakító bitekhez: 1 db 676800 sz. 1/4 col gs_profil_4kant-einsatz - gs_profil_6kant-schluesselhilfe 1/4 col

6-szög bitek C 6,3: 4 db, hasonló mint a 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret

Toldószárak: 2 db 632420 sz. 50; 100 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632300 sz. kivetővel

Hossz: 234 mm

Szélesség: 104 mm

Magasság: 41 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4 – 14 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-6 mm

Műszaki leírás

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-6 mm
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-14 mm
Tartalom (db)	41
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Csomagolás	Acéllemez doboz
Hossz	234 mm
Szélesség	104 mm
Magasság	41 mm