

**HOLEX****Dugókulcs készlet, 3/8 col négyszög, colos 28 darabos, Alkotóelemek száma: 28****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 630047 28     |
| GTIN              | 4045197955975 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

Hajtó- és toldószárak DIN 3122/ 3123 szerint. Minden alkatrész műanyag dobozban.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Tartalom:**

Dugókulcs fejek, 12-szög: 12 db hasonló mint a 637100 sz.

1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 col méret

Dugókulcs fejek, 12-szög, hosszú: 9 db hasonló mint a 637322 sz. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 col méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz, 12-szög: 2 db hasonló mint a 637329 sz. 16; 20,8 méret

Keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a 635720 sz. 200 méret

Toldószárak: 2 db hasonló mint a 635420 sz. 75; 250 méret

Kardáncsukló: 1 db hasonló mint a 636220 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db hasonló mint a 635090 sz.

Tárolás: Műanyag koffer

Magasság: 84 mm

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 1/4-7/8 coll

## Műszaki leírás

|   |                   |
|---|-------------------|
| Csatlakozó négyszög                     | 3/8 coll          |
| 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány | 1/4-7/8 coll      |
| Tartalom (db)                           | 28                |
| Profil                                  | 12-szög dugókulcs |
| Csomagolás                              | Műanyag doboz     |
| Hossz                                   | 350 mm            |
| Szélesség                               | 302 mm            |
| Magasság                                | 84 mm             |
| Termék fajtája                          | Dugókulcs         |