

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:
18/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.**Műszaki leírás**

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	8,13 mm
Szár Ø D _s h6	16 mm
Ø D ₃	10 mm
Kinyúlási hossz L ₁	30 mm
Vágóél Ø D _c	18 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	28 mm
Hozzávaló váltólapka	XOM.060310
Interpolációs marás Ø D _{max}	34 mm
Interpolációs marás a _p	0,3 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarási szög α_{\max}	2,82 fok

Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L_{ges}	80 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2