

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:
18/2mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212803 18/2 |
| GTIN | 4045197956033 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|---|------------|
| Interpolációs marás a_p | 0,3 mm |
| Szár Ø D_s h6 | 16 mm |
| Ø D_3 | 10 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 | 20 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 150 mm |
| belső hűtés | igen |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Interpolációs marás Ø D_{max} | 34 mm |
| Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz | 8,13 mm |
| Hozzávaló váltólapka | XOM.060310 |
| Vágóél Ø D_c | 18 mm |

| | |
|--|------------------|
| Ferde bemarási szög α_{\max} | 2,82 fok |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$ | 28 mm |
| Sorozat | Power Q |
| Beállítási szög κ | 15 fok |
| Szárkivitel | Hengeres szár |
| Marási felhasználási | Üregmarás |
| Marási felhasználási | Cirkuláris marás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |