

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 18/2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

### Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

## Műszaki leírás

Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	8,13 mm
belső hűtés	igen
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Felfogó menet M	M8
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	2,82 fok
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	34 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	25 mm
Interpolációs marás a <sub>p</sub>	0,3 mm

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	8,5 mm
Hozzávaló váltólapka	XOM.060310
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Sorozat	Power Q
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 1	219799 1