

Garant

**Görgőtartó pár gurítható fiókos szekrényekhez Fiók előlap tolásának iránya,
Típus: R36E**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Árucikk kategória	91H

Leírás**Kivitel:**

Görgős tartópár – 2 – 2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerék (Ø 100 mm) rögzítőfékkel, melyeket merevítő köt össze. **Kérjük vegye figyelembe a kerekek forgásirányát.** Teherbírás egyenletesen elosztott teher esetén 600 kg.

Alkalmazható:

A görgős tartópár a 94. termékcsoporthoz **27×36E, 36×36 E méretű** szerszámszekrény-házaihoz illik (2019. augusztusig). Biztonsági okokból kifolyólag (borulásveszély) a ház hasznos magassága 900 mm (27×36E) ill. 1225 mm (36×36E). **A fiók előlapoknál tolható.**

Figyelem:

- **Gurítható szerszámszekrényekben található fiókokat egyenkénti fiókreteszeléssel kell felszerelni. Ennek segítségével a fiókok záraskor automatikusan reteszelődnék, így szállítás közben nem nyílhatnak ki. A 94. termékcsoporthoz található fiókokhoz való egyenkénti fiókreteszeléseket (2019. augusztusig) a 949605 cikkszám alatt találja az alkatrészlistában.**
- **A kerekek teherbírásánál (600 kg) kérjük, vegye figyelembe a szekrény saját súlyát is.**
- **Kérjük, vegye figyelembe a kerekek kívánt forgásirányát.**

Műszaki leírás

Maximális teherbírás összesen	600 kg
-------------------------------	--------

Kormányozható kerék Ø	100 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Forgásirány	Szekrényisélesség iránya
Típus	R36E
Fix kerék Ø	100 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Termék fajtája	Görgő