



Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 800mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860100 800
GTIN	4008158012063
Árucikk kategória	82C

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás. **Védősapka nélkül.**

Szabvány:

DIN 5117

Műszaki leírás

Befogási tartomány	800 mm
Kinyúlás	120 mm
Csúszósín keresztmetszet	35×11 mm
Termék fajtája	Szorító

