



## Egykezes gyorszorító, Befogási tartomány: 600mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860250 600
GTIN	4008158030692
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

Szorítótest nemesített acél kivitelben. Ház és kar üvegszál erősítéses poliamidból. Védősapka rugalmas műanyagból a kíméletes szorítás érdekében. A munkadarabok **gyors rögzítése egy kézzel** is lehetséges az előtoló kar segítségével. Választhatóan a **2K markolattal** vagy a sín oldaláról is kezelhető. **Erős szorítás** (és kioldás) a trapézmenetes orsónak köszönhetően, mint a normál teljes acél szorítónál. Ergonomikus kioldógomb a csúszókengyel könnyű eltolása érdekében. Szorítóerő max. 3500 N.

#### Felhasználás:

**Univerzálisan felhasználható**, különösen ott, ahol a **felhasználónak csak egy keze szabad a szorításhoz** pl. lécek, profilok, kábelek, csövek, stb. megtartásához. Előnyös **fej felett végzett munkák** és **rugózó**, vagy **erősen hajló anyagok** esetén is.

### Műszaki leírás

Befogási tartomány	600 mm
Csúszósín keresztmetszet	19,5×9,5 mm
Kinyúlás	100 mm

Maximális szorítóerő	3500 Nm
Termék fajtája	Szorító