

HOLEX**CleverDrill csigafúró, hosszú, HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 5,5 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116050 5,5
GTIN	4045197956361
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

HOLEX CleverDrill – Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál magvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó **142°-os csúcshövel** a nagyobb folyamatbiztonság érdekében

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 340

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcshövel: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 82,8 mm

Forgáshorony hossza L_c : 91 mm

Teljes hossz L: 139 mm

Szár Ø D_s : 5,5 mm

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	h8
Forgáshorony hossza L_c	91 mm
Szár Ø D_s	5,5 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	82,8 mm

Névleges $\varnothing D_c$	5,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	139 mm
Szabvány	DIN 340
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró