

**HOLEX****CleverDrill csigafúró, hosszú, HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 8 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116050 8
GTIN	4045197956460
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

**HOLEX CleverDrill** – Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál magvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

**Ajánlás:****Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Figyelem:**

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó **142°-os csúcshövellel** a nagyobb folyamatbiztonság érdekében

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 340

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcshövel: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 97 mm

Forgácsolóhorony hossza  $L_c$ : 109 mm

Teljes hossz L: 165 mm

Szár Ø  $D_s$ : 8 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø $D_s$	8 mm
Vágóélek száma Z	2
Forgácsolóhorony hossza $L_c$	109 mm
Szabvány	DIN 340

Névleges $\varnothing D_c$	8 mm
Teljes hossz L	165 mm
Tűrés névleges $\varnothing$	h8
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	97 mm
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró