

HOLEX
CleverDrill csigafúró, hosszú, HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 8,5 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	116050 8,5
GTIN	4045197956484
Árucikk kategória	12B

Leírás
Kivitel:

HOLEX CleverDrill – Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál magvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

Ajánlás:
Maximális fúrásmélység:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó **142°-os csúcshézag** a nagyobb folyamatbiztonság érdekében

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 340

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcshézag: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 96,3 mm

Forgácshorony hossza L_c : 109 mm

Teljes hossz L: 165 mm

Szár Ø D_s : 8,5 mm

Műszaki leírás

Ajánlott Maximális furatmélység L_2	96,3 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D_s	8,5 mm
Vágóélek száma Z	2

Névleges $\varnothing D_c$	8,5 mm
Teljes hossz L	165 mm
Szabvány	DIN 340
Forgácshorony hossza L_c	109 mm
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró