



## Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 1500mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860000 1500
GTIN	4008158011196
Árucikk kategória	83J

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.

Mozgó szorítókar **visszacúszás elleni biztosítással**, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. **Védősapka nélkül.** Akár 7000 N szorítóerő.

#### Szabvány:

**DIN 5117**

#### Alkatrész:

Védősapka 860115 sz.

### Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	35×11 mm
Kinyúlás	120 mm
Befogási tartomány	1500 mm

Termék fajtája

Szorító

**Tartozék**

Komplett alsórész csavaros pillanatszorítóhoz Típus 500

860060 500

Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 37 mm

860115 37

Vario szorító rátét pár

862950