



## Tolómérő, Méréstartomány: 1500 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	415195 1500
GTIN	4045197956668
Árucikk kategória	42A

### Leírás

#### Kivitel:

Nóniusz csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Finombeállítással.

Minden alkatrész: Edzett

Szabvány: DIN 862

Átkapcsolható leolvasás: mm / col

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,05 mm

Osztás: 1/20 mm

Hibahatár: 0,18 mm

Csőrhossz: 200 mm

Belső mérőszár Ø: 30 mm

Súly: 5,3 kg

### Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Csőrhossz	200 mm
Méréstartomány	0 - 1500 mm
Leolvasás	0,05 mm
Belső mérőszár Ø	30 mm
Kalibrálás	A1
Hibahatár	0,18 mm

Súly	5,3 kg
Osztás	1/20 mm
Szabvány	DIN 862
Nóniuszosztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

### Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 2000 mm	011030 2000
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940