



Tolómérő, Méréstartomány: 800 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415195 800
GTIN	4045197956644
Árucikk kategória	42A

Leírás

Kivitel:

Nóniusz csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Minden alkatrész: Edzett

Szabvány: DIN 862

Átkapcsolható leolvasás: mm / col

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,05 mm

Osztás: 1/20 mm

Hibahatár: 0,1 mm

Csőrhossz: 150 mm

Belső mérőszár Ø: 20 mm

Súly: 2,1 kg

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 800 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Súly	2,1 kg
Csőrhossz	150 mm
Leolvasás	0,05 mm
Kalibrálás	A1

Hibahatár	0,1 mm
Osztás	1/20 mm
Szabvány	DIN 862
Nóniuszosztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	011030 1000
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	011050 1000
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940