



Tolómérő, Méréstartomány: 3000 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415195 3000
GTIN	4045197997302
Árucikk kategória	42A

Leírás

Kivitel:

Nóniusz csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Finombeállítással.

Minden alkatrész: Edzett

Szabvány: Gyári szabvány

Átkapcsolható leolvasás: mm / col

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,05 mm

Osztás: 1/20 mm

Hibahatár: 0,64 mm

Csőrhossz: 200 mm

Belső mérőszár Ø: 50 mm

Súly: 19 kg

Műszaki leírás

Hibahatár	0,64 mm
Belső mérőszár Ø	50 mm
Leolvasás	0,05 mm
Osztás	1/20 mm
Csőrhossz	200 mm
Súly	19 kg
Méréstartomány	0 - 3000 mm

Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Kalibrálás	A1
Szabvány	Gyári szabvány
Nóniusz osztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 3000 mm	011030 3000
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940