



Tolómérő, Méréstartomány: 300 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415195 300
GTIN	4045197956620
Árucikk kategória	42A

Leírás

Kivitel:

Nóniusz csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Minden alkatrész: Edzett

Szabvány: DIN 862

Átkapcsolható leolvasás: mm / col

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,05 mm

Osztás: 1/20 mm

Hibahatár: 0,05 mm

Csőrhossz: 90 mm

Belső mérőszár Ø: 10 mm

Súly: 0,44 kg

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 300 mm
Súly	0,44 kg
Hibahatár	0,05 mm
Belső mérőszár Ø	10 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Leolvasás	0,05 mm

Kalibrálás	A1
Csőrhossz	90 mm
Osztás	1/20 mm
Szabvány	DIN 862
Nóniuszosztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	011030 300
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	011050 300
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940