



Tolómérő, Méréstartomány: 1000 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415195 1000
GTIN	4045197956651
Árucikk kategória	42A

Leírás

Kivitel:

Nóniusz csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Minden alkatrész: Edzett

Szabvány: Gyári szabvány

Átkapcsolható leolvasás: mm / col

Kalibrálás: A1

Leolvasás: 0,05 mm

Osztás: 1/20 mm

Hibahatár: 0,24 mm

Csőrhossz: 200 mm

Belső mérőszár Ø: 20 mm

Súly: 2,5 kg

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 1000 mm
Súly	2,5 kg
Belső mérőszár Ø	20 mm
Kalibrálás	A1
Osztás	1/20 mm
Csőrhossz	200 mm

Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Leolvasás	0,05 mm
Hibahatár	0,24 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Nóniusz osztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	011030 1000
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	011050 1000
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940