

**HOLEX****Körkivágó, HM lapos, Ø DC: 26mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118505 26
GTIN	4045197956095
Árucikk kategória	12C

**Leírás****Kivitel:**

A **fúrókorona és a szár egy darabból** van (edzett), rendkívül stabil és kifogástalan körfutású. **Keskeny keményfém lapkák pozitív homlokszöggel és nagy hátszöggel**, ami jó vágási teljesítményt nyújt csekély vágási nyomás mellett. Cserélhető központfúró, szár 3 befogási lelapolással.

Vágásszélesség 1,9 mm minden méretnél. Ø Tűrés: **+ 0,15 / – 0,05 mm.**

L méret: **Minden méret = 11,8 mm.**

**Felhasználás:**

Telepített gépeken történő felhasználáshoz. Alkalmas szálerősítéses műanyagokhoz (üveg- és szén-szálalású műanyagok).

Csak lemezekhez maximum 5 mm vastagságig.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	26 mm
Szár Ø	10 mm
Hossz L	11,8 mm
Kivitel	lapos
Szerszámanyag	HM
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Ø tűrés	–0,05 / 0,15 mm

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Körkivágó

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		